

| Article No. | Order Quantity / Abnahmemenge | | | | | | |
|-------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | 100+ | 50 - 99 | 25 - 49 | 10 - 24 | 5 - 9 | 2 - 4 | 1 |
| 650024 | Extension Arm 100 Verlängerungsarm 100 | | | | | | |
| | 64,19 | 65,46 | 67,25 | 70,80 | 74,81 | 82,75 | 91,71 |
| 650226 | Swivel Joint Drehgelenk | | | | | | |
| | 196,15 | 200,02 | 205,49 | 216,35 | 228,59 | 252,86 | 280,22 |
| 650227 | Optical Bench 500 mm Opt. Bank 500 mm | | | | | | |
| | 95,76 | 97,65 | 100,32 | 105,62 | 111,60 | 123,45 | 136,80 |
| 650228 | Optical Bench 1000 mm Opt. Bank 1000 mm | | | | | | |
| | 141,67 | 144,47 | 148,42 | 156,26 | 165,09 | 182,63 | 202,39 |
| 650229 | Optical Bench 2000 mm Opt. Bank 2000 mm | | | | | | |
| | 233,33 | 237,93 | 244,44 | 257,35 | 271,91 | 300,78 | 333,33 |
| 650230 | Double Rider 60/70 Doppelreiter 60/70 | | | | | | |
| | 124,17 | 126,62 | 130,08 | 136,95 | 144,70 | 160,06 | 177,38 |
| 650231 | Double Rider 90/70 Doppelreiter 90/70 | | | | | | |
| | 124,17 | 126,62 | 130,08 | 136,95 | 144,70 | 160,06 | 177,38 |
| 650232 | Double Rider 120/70 Doppelreiter 120/70 | | | | | | |
| | 124,17 | 126,62 | 130,08 | 136,95 | 144,70 | 160,06 | 177,38 |
| 650233 | Frame with T-Foot 925H 994B Rahmen mit T-Fuß 925H 994B | | | | | | |
| | 183,73 | 187,36 | 192,48 | 202,65 | 214,11 | 236,85 | 262,47 |
| 650234 | Frame with T-Foot 925H 900B Rahmen mit T-Fuß 925H 900B | | | | | | |
| | 192,21 | 196,00 | 201,36 | 212,00 | 223,99 | 247,78 | 274,59 |
| 650235 | Frame with T-Foot 625H 600B Rahmen mit T-Fuß 625H 600B | | | | | | |
| | 154,30 | 157,35 | 161,65 | 170,19 | 179,82 | 198,91 | 220,43 |
| 650240 | Demonstration Frame 378H 994W 358D 3D-Rahmen 378H 994B 358T | | | | | | |
| | 209,05 | 213,17 | 219,00 | 230,57 | 243,61 | 269,48 | 298,64 |
| 650241 | Demonstration Frame 710H 994W 358D 3D-Rahmen 710H 994B 358T | | | | | | |
| | 293,08 | 298,86 | 307,04 | 323,26 | 341,54 | 377,81 | 418,69 |
| 650243 | Demonstration Frame, Top Part 994W 358D 3D-Rahmen, Aufsatz 994B 358T | | | | | | |
| | 161,51 | 164,70 | 169,20 | 178,14 | 188,22 | 208,20 | 230,73 |
| 650244 | Demonstration Frame, Feet 358D 3D-Rahmen, 1 Paar FüÙe 358T | | | | | | |
| | 94,67 | 96,54 | 99,18 | 104,42 | 110,33 | 122,04 | 135,25 |
| 650248 | Plate, aluminium 3x327x965 Tischplatte, Aluminium 3x327x965 | | | | | | |
| | 44,04 | 44,91 | 46,14 | 48,58 | 51,32 | 56,77 | 62,92 |
| 650249 | Feet for Optical Benches FüÙe für opt. Banksystem | | | | | | |
| | 66,80 | 68,12 | 69,99 | 73,68 | 77,85 | 86,12 | 95,43 |
| 650250 | Optical Rider 60/36 Optikreiter 60/36 | | | | | | |
| | 85,47 | 87,16 | 89,54 | 94,28 | 99,61 | 110,19 | 122,11 |
| 650251 | Optical Rider 90/36 Optikreiter 90/36 | | | | | | |
| | 85,47 | 87,16 | 89,54 | 94,28 | 99,61 | 110,19 | 122,11 |
| 650252 | Optical Rider 120/36 Optikreiter 120/36 | | | | | | |
| | 85,47 | 87,16 | 89,54 | 94,28 | 99,61 | 110,19 | 122,11 |
| 650253 | Optical Rider 60/50 Optikreiter 60/50 | | | | | | |
| | 85,47 | 87,16 | 89,54 | 94,28 | 99,61 | 110,19 | 122,11 |
| 650254 | Optical Rider 90/50 Optikreiter 90/50 | | | | | | |
| | 85,47 | 87,16 | 89,54 | 94,28 | 99,61 | 110,19 | 122,11 |
| 650255 | Optical Rider 120/50 Optikreiter 120/50 | | | | | | |
| | 85,47 | 87,16 | 89,54 | 94,28 | 99,61 | 110,19 | 122,11 |
| 650256 | Optical Bench 1500 mm Opt. Bank 1500 mm | | | | | | |
| | 186,95 | 190,63 | 195,85 | 206,20 | 217,86 | 240,99 | 267,07 |
| 650257 | Plate, plastics 5x326x966 Tischplatte, Kunstharz hellgrau 5x326x966 | | | | | | |
| | 49,64 | 50,62 | 52,01 | 54,75 | 57,85 | 63,99 | 70,92 |
| 650258 | Tipping Rider Kippreiter | | | | | | |
| | 207,99 | 212,09 | 217,90 | 229,41 | 242,38 | 268,12 | 297,13 |
| 650259 | Displacing Rider Verschiebereiter | | | | | | |
| | 439,22 | 447,88 | 460,13 | 484,44 | 511,84 | 566,19 | 627,45 |
| 650260 * | Plate, plastics, 297x100x5 mm Platte, Kunstharz hellgrau, 297x100x5 mm | | | | | | |
| | 3,75 | 3,83 | 3,93 | 4,14 | 4,37 | 4,84 | 5,36 |
| 650261 * | Plate, plastics, 297x200x5 mm Platte, Kunstharz hellgrau, 297x200x5 mm | | | | | | |
| | 7,12 | 7,26 | 7,46 | 7,85 | 8,29 | 9,17 | 10,17 |
| 650262 * | Plate, plastics, 297x400x5 mm Platte, Kunstharz hellgrau, 297x400x5 mm | | | | | | |
| | 13,50 | 13,77 | 14,15 | 14,89 | 15,74 | 17,41 | 19,29 |
| 650263 | Plate, plastics, 630x946x5 mm Platte, Kunstharz hellgrau, 630x946x5 mm | | | | | | |
| | 60,67 | 61,87 | 63,56 | 66,92 | 70,70 | 78,21 | 86,67 |
| 650264 | Board Holder for Demonstration Frames Tafelhalter für 3D-Rahmen | | | | | | |
| | 39,64 | 40,43 | 41,53 | 43,73 | 46,20 | 51,10 | 56,63 |
| 650265 | Interferometer (without 650266) Interferometer (ohne 650266) | | | | | | |
| | 1.016,43 | 1.036,48 | 1.064,84 | 1.121,09 | 1.184,49 | 1.310,28 | 1452,05 |

| Article No. | | 100+ | 50 - 99 | 25 - 49 | 10 - 24 | 5 - 9 | 2 - 4 | 1 |
|-------------|---|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 650266 | Accessory Kit Brechzahl-Kit | 166,78 | 170,07 | 174,72 | 183,95 | 194,36 | 215,00 | 238,26 |
| 650267 | Ball Launcher Wurfgerät | 213,51 | 217,73 | 223,68 | 235,50 | 248,82 | 275,24 | 305,02 |
| 650268 | Equivalent of Heat Apparatus Wärmeäquivalentgerät | 309,03 | 315,13 | 323,75 | 340,85 | 360,13 | 398,37 | 441,48 |
| 650269 | Magnet with Variable Gap Magnet, einstellbar | 161,07 | 164,25 | 168,74 | 177,66 | 187,70 | 207,64 | 230,10 |
| 650270 | Apparatus for Induction Experiments Elektromagnetisches Gerät | 175,18 | 178,64 | 183,52 | 193,22 | 204,14 | 225,82 | 250,26 |
| 650272 | Fresnel Mirrors Fresnelspiegel | 69,97 | 71,35 | 73,30 | 77,18 | 81,54 | 90,20 | 99,96 |
| 650273 | Ballistic Pendulum Ballistisches Pendel | 283,67 | 289,26 | 297,17 | 312,87 | 330,57 | 365,67 | 405,24 |
| 650274 | Pressure Balance Druck-Waage | 134,20 | 136,85 | 140,59 | 148,02 | 156,39 | 173,00 | 191,71 |
| 650275 | Holder for Ball Launcher Halter für Wurfgerät | 58,62 | 59,78 | 61,42 | 64,66 | 68,32 | 75,57 | 83,75 |
| 650276 | Copper Cylinder Kupferzylinder | 124,10 | 126,55 | 130,01 | 136,88 | 144,62 | 159,98 | 177,29 |
| 650277 | Lorentz Motor Lorentz-Motor | 46,22 | 47,13 | 48,42 | 50,98 | 53,86 | 59,58 | 66,03 |
| 650278 | Free Fall Apparatus Fallgerät | 228,37 | 232,87 | 239,24 | 251,88 | 266,12 | 294,39 | 326,24 |
| 650280 | Motor/Generator Experimentier-Motor | 224,20 | 228,62 | 234,88 | 247,29 | 261,27 | 289,02 | 320,29 |
| 650281 | Long Rider Base, 148 mm Optikfuß mit Gewinden 148 lang | 68,97 | 70,33 | 72,25 | 76,07 | 80,37 | 88,91 | 98,52 |
| 650283 | Optical Rider with window 60/36 Optikreiter mit Fenster 60/36 | 88,35 | 90,09 | 92,55 | 97,44 | 102,95 | 113,89 | 126,21 |
| 650284 | Optical Rider with window 90/36 Optikreiter mit Fenster 90/36 | 88,35 | 90,09 | 92,55 | 97,44 | 102,95 | 113,89 | 126,21 |
| 650285 | Optical Rider with window 120/36 Optikreiter mit Fenster 120/36 | 88,35 | 90,09 | 92,55 | 97,44 | 102,95 | 113,89 | 126,21 |
| 650286 | Optical Rider with window 60/50 Optikreiter mit Fenster 60/50 | 88,35 | 90,09 | 92,55 | 97,44 | 102,95 | 113,89 | 126,21 |
| 650287 | Optical Rider with window 90/50 Optikreiter mit Fenster 90/50 | 88,35 | 90,09 | 92,55 | 97,44 | 102,95 | 113,89 | 126,21 |
| 650288 | Optical Rider with window 120/50 Optikreiter mit Fenster 120/50 | 88,35 | 90,09 | 92,55 | 97,44 | 102,95 | 113,89 | 126,21 |
| 650293 | Low-Budget Displacing Rider LB-Verschiebereiter | 116,25 | 118,55 | 121,79 | 128,22 | 135,48 | 149,86 | 166,08 |
| 650294 | LB Optical-Rider with Window 90/50 LB-Optikreiter mit Fenster 90/50 | 58,14 | 59,28 | 60,90 | 64,12 | 67,75 | 74,94 | 83,05 |
| 650297 | LB Displacing Rider with pressure piece LB-Verschiebereiter mit Druckstück | 131,39 | 133,98 | 137,64 | 144,91 | 153,11 | 169,37 | 187,70 |
| 650298 | LB Optical-Rider 90/50, Window, pressure pc. LB-Optikreiter 90/50, Fenster, Druckstück | 73,28 | 74,72 | 76,77 | 80,82 | 85,39 | 94,46 | 104,68 |
| 650300 | Displacing Rider, micrometer, window Verschiebereiter, Mikrometer, Fenster | 147,96 | 150,87 | 155,00 | 163,19 | 172,42 | 190,73 | 211,37 |
| 650301 | Connecting Plate for Optical Benches Verbindungsplatte für opt. Bänke | 32,26 | 32,90 | 33,80 | 35,59 | 37,60 | 41,59 | 46,09 |
| 650302 | Pressure Sensor Kit for Critical Point App. Drucksensor-Kit zum Kritischen Punkt | 194,14 | 197,97 | 203,38 | 214,13 | 226,24 | 250,26 | 277,34 |
| 650303 | Optics Viewing Screen 210x300 Beobachtungsschirm 210x300 | 41,01 | 41,82 | 42,97 | 45,24 | 47,79 | 52,87 | 58,59 |

All prices are customer prices in EURO. Shipping costs (UPS, please request for details) are in addition. With the publication of this price list all older lists become void. Prices are subject to change. Errors excepted. The availability is subject to change. Technical alterations reserved.

Alle Preise in Euro **zuzügl. MwSt.** Innerhalb Deutschlands fallen keine Versandkosten an. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Liefermöglichkeit und Änderungen (auch technische) vorbehalten.

For customers in the EU the german VAT is not added, if the customers VAT Reg. No. (No. TVA) is noted on the order.

4-week Guarantee:

We want you to be satisfied. If any product doesn't meet your expectations, send it back for a full refund (valid only if the product isn't damaged).

Bis zu 4 Wochen Rückgaberecht!

Kauf zur Ansicht: Bei uns kaufen Sie zur Ansicht, d.h. dass der Kaufvertrag, sollten Sie nichts anderes erklären, spätestens mit Ablauf von 14 Tagen nach Erhalt der Ware wirksam wird.

Rückgabeberechtigung:

Rückgaberecht: Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von weiteren 2 Wochen ab Wirksamkeit des Vertrages (siehe oben) durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt frühestens mit Wirksamkeit des Vertrages und Erhalt dieser Belehrung. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z.B. bei sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform, also z. B. per Brief, Fax oder e-mail erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr, wobei die Portokosten zunächst von Ihnen zu bezahlen sind. Die Rücksendung oder das Rücksendeverlangen hat zu erfolgen an: Martin Henschke Gerätebau, Dieselstr. 8, D-50374 Ertstadt.

Rückgabefolgen: Im Falle der wirksamen Ausübung des Rückgaberechts sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung - wie Sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Wenn Sie von Ihrem Rückgaberecht Gebrauch machen, wird der Kaufvertrag hinfällig.

Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung unser Eigentum.